

**HOLEX****Nástrčná rača, Typ hnací štvorhran: 1-1/4palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Trieda položky	62E

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

**Nástrčná rača prepínateľná.****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

## Technický opis

Dlhodobá zaťažiteľnosť	30 Nm
Počet zubov	52
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Šírka b	25 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Výška h	15,3 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Západkové koliesko prepínateľné	áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom	nie
Druh produktu	Račňa