



## Stropná a montážna podpera, maximálna dĺžka: 250cm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861780 250
GTIN	4008158041254
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka silným ocelovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC. Ovládanie jednou rukou vďaka 2-zložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysúvanie a zasúvanie teleskopickej tyče. Nastaviteľná prídržná sila otáčaním podpery na rukoväti. Možnosť zaťaženia do **maximálne 160 kg (vel. 250), resp. 110 kg (vel. 300) s úplne zasunutou teleskopickou tyčou**. Dá sa použiť aj na šikmých plochách vďaka **nepretržite sa otáčajúcim** kontaktným plochám od **-45° do 45°**. Pri používaní na svahoch sa môže zaťažovať až do max. 40 kg.

#### Použitie:

Na upevnenie sadrokartónu, drevených dosiek, panelov, strešných líšt, kovových pásov, fólií a telies svietidiel vo výške do 3,00 m. Vďaka otočným a protišmykovým kontaktným plochám z PVC je možné bez problémov používať aj na svahoch.

### Technický opis

Výkyvný uholník	-45 - 45 Stupeň
maximálne zaťaženie	160 kg

Materiál rukoväti	2-zložkový plast
Materiál	Ocel
Zvláštnosť	výkyvný
Zvláštnosť	protišmykový
Celková dĺžka	145 - 250 cm
vhodné pre	sádkartón
vhodné pre	drevené dosky
vhodné pre	panely
vhodné pre	strešné laty
vhodné pre	kovové lišty
vhodné pre	fólie
vhodné pre	korpusy lúčok
Nosná platňa	9×7 cm
Hmotnosť	3,1 kg
Druh produktu	Strešná podpera / montážna podpera