

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 36×24G, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931335 900
GTIN	4062406276430
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931353, 931354, 931355, 931356.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Výška	900 mm
Šírka	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	28
Počet dvier	0

Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Hĺbka	700 mm
Šírka v G	40
Úžitková výška	800 mm
Hmotnosť	48 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------