

**Garant****Frézovacia doštička bez profilu, HB7720, Šírka frézy A: 1 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217259 1
GTIN	4062406278137
Trieda položky	21C

## Popis

**Prevedenie:**S mimoriadne veľkou hĺbkou drážky  $S_{max}$ .

## Technický opis

Vonkajší Ø D	37 mm
Polomer R	0,15 mm
maximálna hĺbka rezu $S_{max}$	11,5 mm
Typ	HB7720
Typ	P26
Počet rezných hrán Z	6
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		