

**Garant****Frézovacia doštička bez profilu, HB7720, Šírka frézy A: 2,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217259 2,5    |
| GTIN             | 4062406278168 |
| Trieda položky   | 21C           |

## Popis

**Prevedenie:**S mimoriadne veľkou hĺbkou drážky  $S_{max}$ .

## Technický opis

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Vonkajší Ø D                   | 37 mm                                 |
| Polomer R                      | 0,15 mm                               |
| maximálna hĺbka rezu $S_{max}$ | 11,5 mm                               |
| Typ                            | HB7720                                |
| Typ                            | P26                                   |
| Počet rezných hrán Z           | 6                                     |
| Druh produktu                  | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |

## Údaje o užívateľovi

|                               | <b>Zhoda</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty              | vhodný       | 500                  | N              |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný       | 400                  | N              |
| Hliník > 10 % si              | vhodný       | 250                  | N              |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 250                  | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 180                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 120                  | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný       | 120                  | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný       | 100                  | P              |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný       | 60                   | H              |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný       | 45                   | H              |
| Oceľ < 65 HRC                 | vhodný       | 35                   | H              |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný       | 30                   | H              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 120                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 120                  | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný       | 80                   | S              |
| GG(G)                         | vhodný       | 180                  | K              |
| Uni                           | vhodný       |                      |                |
| mokrú maximum                 | vhodný       |                      |                |
| suché                         | vhodný       |                      |                |