



LED EX pracovné svetidlo s batériou, Typ: 3AALH



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX.

Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť.

Multifunkčné pracovné svetlo s odnímateľným magnetickým podstavcom, priľne na kovové povrchy. Hlava svetidla otočná o 360° a nakloniteľná o 120° smerom nahor a nadol (zaistiteľná v každej polohe). S oceľovým klipom a predným spínačom.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Osvetľovacie teleso	LED modul
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Svetelný tok	228 lm
Celková šírka	54 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Hmotnosť	185 g
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Počet obsiahnutých batérií	3
Typ batérií	Mignon, AA
Celková dĺžka	182 mm
Trvanie osvetlenia	8,4 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081559 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081553 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081554 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081552 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081551 LR6