

 Atlas Copco

Pneumatická vrtačka, Typ: D2148RQ



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonná a veľmi pokojne bežiacia konštrukčná rada vrtačiek v tvare pištole s vrtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vrtania. S rýchlopínacím skľučovadlom. Vráta ventilu na prepínanie **pravého/lavého chodu** (na použitie ako skrutkovač alebo závitník).

Rozsah balenia:

Vráta **rýchlopínacieho skľučovadla**. Aj s podpornou rukoväťou.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálna potreba vzduchu	600 l/min
maximálne otáčky	0 - 750 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	3,7 m/s ²
Dĺžka	248 mm
Výstupný výkon	250 W

Hmotnosť	1,4 kg
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Pracovná hlučnosť	85 dB(A)
Označenie výrobcu	D2148RQ
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka