



Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2 Plus“, Maximálny ťahovací moment: 30Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654476 30
GTIN	5060922236128
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- 3 režimy použitia: Súbežne otočné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First Peak), zobrazenie maximálnej hodnoty (Final-Peak).
- Jednoduché zadanie cieľového krútiaceho momentu s toleranciami.
- LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
- Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie a prenos údajov.
- Zobrazenie v 12 jazykoch.
- Hore je možné uložiť až 15 cieľových krútiacich momentov.
- Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Rýchla a opticky ľahko rozpoznateľná indikácia stavu zmenou farby displeja (červená, žltá, zelená). Možnosť jednoduchého prenosu nameraných údajov cez USB rozhranie.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov. Nastavenie pravotočivých **momentových skrutkovačov** a **kľúčov** so stupnicou alebo bez nej.

Presnosť:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ± 1 %.

Rozsah balenia:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.

Technický opis

Zobrazovací prístroj šírka	175 mm
4-hranný adaptér	1/4 palec
4-hranný adaptér	3/8 palec
Zobrazovací prístroj hĺbka	72 mm
Zobrazovací prístroj výška	64 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Maximálny ťahovací moment	30 Nm
Rozsah merania	1,5 - 30 Nm
Hmotnosť	1,4 kg
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Menovité napätie	100 - 240 V
Vonkajší šesťhran	10 mm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400
Kalibrácia DAkkS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100