

Garant GRIDLINE

**Stôl pre meracie mikroskopy, Šírka×hĺbka: 1500X700mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Trieda položky	41M

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa zo zvaraného ocelového plechu s pracovnou doskou z Eluplanu tmavosivej farby, lemovanie z grafitu s hrúbkou 3 mm. Vráťane uzatváracieho systému GARANT.

**Vhodné pre:**

Merací videomikroskop GARANT s rozsahom merania max. X=200 / Y=100.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vľavo): 50; 300; 300 mm

**Povrchová úprava farby:**

Korpus RAL 7035 svetlosivý, zásuvky RAL 7016 antracitovo sivý.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Nosnosť rozložená do plochy	1000 kg
Počet zásuviek	3
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Šírka	1500 mm
Hmotnosť	124 kg

Pracovní stůl výška	840 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv	100
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec