

**Lepiaca páska VHB™, transparentná, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

3M™ 4910 je vysoko transparentný, takže je vhodný na montáž podsvietených priesvitných nápisov, skla vystuženého živicom, kovu, skla a materiálov s vysokou povrchovou energiou (HSE), dekoratívnych materiálov a výliskov, štítkov a log, lepenie panelov a upevňovanie výstuh.

Upozornenie:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach. Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Rozťažnosť	300 %
Materiál Kryt	silikonizovaný PE film
Hrúbka	1 mm
Označenie výrobcu	4910
Druh lepiacej pásy	obojsstranná
Lepiaca sila na oceli	4,8 N/mm

Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Šírka	25 mm
Lepiaca hmota	akrylát
Farba	transparentná
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Teplota skladovania	20 °C
Dĺžka	33 m
Atribút Názov produktu	transparentná
Druh produktu	Lepiaca páska