


Lepiaca páska VHB™, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 12X33**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

3M™ 5952 je vhodné pre použitie v interiéri a exteriéri. Dá sa ľahko a rýchlo lepiť a ponúka vysoký výkon a dlhodobú odolnosť. Túto vysoko výkonnú a viskoelastickú pásku VHB používajte na širokú škálu povrchov, napríklad na práškové nátery.

Upozornenie:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach. Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Druh lepiacej pásky	obojstranná
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Lepiaca hmota	akrylát
Hrúbka	1,1 mm
Farba	čierna
Lepiaca sila na oceli	5,5 N/mm
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac

Označenie výrobcu	5952
Šírka	12 mm
Materiál Kryt	silikonizovaný PE film
Teplota skladovania	20 °C
Rozťažnosť	300 %
Dĺžka	33 m
Atribút Názov produktu	čierna
USP1	VHB™
USP2	čierna
Druh produktu	Lepiaca páska