

3M**Lepiaca páska VHB™, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X33**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

3M™ 5962F predstavuje spoľahlivosť po celej línii. Ponúka optimálnu prispôsobivosť povrchu, ktorý sa má lepiť. Táto vlastnosť umožňuje pripojenie tenkých aj štruktúrovaných povrchov bez namáhania po celej ploche.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

Technický opis

Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Lepiaca sila na oceli	5,5 N/mm
Šírka	19 mm

Lepiaca hmota	akrylát
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	tlmiaca
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Hrúbka	1,6 mm
Označenie výrobcu	5962F
Dĺžka	33 m
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Rozťažnosť	300 %
odolné voči teplotám do	120 - 150 °C
Farba	sivá
Použitie	utesnenie
Použitie	upevňovanie
Použitie	maskovanie
Použitie	Montáž
Teplota skladovania	20 °C
Materiál Kryt	papier
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Atribút Názov produktu	čierna
Druh produktu	Lepiaca páska