

**3M****Lepiaca páska VHB™, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 12X33**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Trieda položky	08M

## Popis

### Prevedenie:

**Obojstranná** vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

**3M™ 5962F** predstavuje spoľahlivosť po celej línii. Ponúka optimálnu prispôsobivosť povrchu, ktorý sa má lepiť. Táto vlastnosť umožňuje pripojenie tenkých aj štruktúrovaných povrchov bez namáhania po celej ploche.

### Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

## Technický opis

Lepiaca hmota	akrylát
Materiál Kryt	papier
Druh lepiacej pásy	obojsstranná

Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Farba	sivá
odolné voči teplotám do	120 - 150 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Šírka	12 mm
Použitie	utesnenie
Použitie	upevňovanie
Použitie	maskovanie
Použitie	Montáž
Teplota skladovania	20 °C
Lepiaci sila na oceli	5,5 N/mm
Dĺžka	33 m
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	tlmiaca
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Hrúbka	1,6 mm
Rozťažnosť	300 %
Označenie výrobcu	5962F
Atribút Názov produktu	čierna
Druh produktu	Lepiaci páska