

3M**Lepiaca páska VHB™, biela, Šírka×dĺžka (mm×m): 12X33**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

Model **3M™ LSE-110WF** je špeciálne navrhnutý na náročné lepenie nízkoenergetických plastov a kompozitov v interiéri aj exteriéri.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

Technický opis

Farba	biela
odolné voči teplotám do	90 °C
Označenie výrobcu	LSE-110WF
Hrúbka	1,1 mm

Lepiaca sila na oceli	4,4 N/mm
Lepiaca hmota	akrylát
Minimálna trvanlivosť	18 Mesiac
Dĺžka	33 m
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Materiál Kryt	silikonizovaný PE film
Teplota skladovania	16 °C
Šírka	12 mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 %
Atribút Názov produktu	biela
Druh produktu	Lepiaca páska