

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čistiaci prístroj DURA-T, Objem: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082924 12
GTIN	2050002040366
Trieda položky	04E

**Popis****Prevedenie:**

Vane z ťahanej alebo zváranej ušľachtilej ocele. Regulácia teploty od 30 °C do 80 °C v krokoch po 5 °C.

Stolový prístroj: DURA-T – zvárané vane DUPLEX z nehrdzavejúcej ocele, vhodné pre viaczmennú prevádzku.

**Použitie:**

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe (od č. 082930). Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

**Rozsah balenia:**

Ultrazvukové čistiace zariadenie s vekom, bez koša (č. 082926).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Nasadzovací kôš nájdete pod č. 082926 v internetovom obchode.

**Technický opis**

Dĺžka stroja	355 mm
Čistiaca vaňa Šírka	238 mm

Objem čistiacej vane	12 l
Čistiaca vaňa Dĺžka	297 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	800 W
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul	nie
Výška stroja	320 mm
Šírka stroja	290 mm
Vykurovací výkon	800 W
Možnosť rozšírenia Odľučovač oleja	nie
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia	nie
Čistiaca vaňa Výška	200 mm
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul	nie
Hmotnosť	7,3 kg
Dĺžka Vkladací kôš	240 mm
Príkon	1000 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Šírka Vkladací kôš	181 mm
Menovité napätie	230 V
Menovitý obsah	9 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

## Príslušenstvo

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne l/kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne l/kg 10	082934 10
Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg 1	082931 1
Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg AK	082931 AK
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne l/kg 10	082932 10

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne  
l/kg 2,5

082934 2,5

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT5 Množstvo náplne  
l/kg 10

082935 10

Vkladací kôš INOX Veľkosť vhodná pre č.  
082922/082923/082924 12

082926 12

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne  
l/kg 2,5

082932 2,5

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne  
l/kg 2,5

082930 2,5