



Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130990 M6 |
| GTIN | 4062406281250 |
| Trieda položky | 12H |

Popis

Prevedenie:

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Závit-norma | DIN 13 |
| Stúpanie závitov | 1 mm |
| Ø otvoru pod závit | 5 mm |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Forma nábehu | B |
| Smer rezania | pravé |
| Norma | Výrobná norma |
| pre závit | M6 |
| Celková dĺžka L | 37 mm |
| Dĺžka britov L _c | 16 mm |
| Ø vôle D ₁ | 4,5 mm |
| Povrchová úprava | vaporizovaný |
| Druh závit | M |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Rezný materiál | HSS |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore |
| Druh produktu | Závitníkový bit |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |