



Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130990 M5
GTIN	4062406281243
Trieda položky	12H

Popis

Prevedenie:

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

Závit-norma	DIN 13
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Stúpanie závitov	0,8 mm
Smer rezania	pravé
Forma nábehu	B
Norma	Výrobná norma
Druh závitového náradia	Ručný závitník
pre závit	M5
Celková dĺžka L	34 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		