

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130990 M4     |
| GTIN             | 4062406281236 |
| Trieda položky   | 12H           |

**Popis****Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

**Technický opis**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Závit-norma             | DIN 13         |
| Stúpanie závitov        | 0,7 mm         |
| Ø otvoru pod závit      | 3,3 mm         |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Forma nábehu            | B              |
| Norma                   | Výrobná norma  |
| Smer rezania            | pravé          |
| pre závit               | M4             |
| Celková dĺžka L         | 34 mm          |
| Povrchová úprava        | vaporizovaný   |
| Druh závit              | M              |
| Rezný materiál          | HSS            |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H       |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                       |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5xD pri priechodnom otvore |
| Druh produktu            | Závitníkový bit                 |

### Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty             | podmienene vhodný |                |         |
| Alu (krátke rezanie)         | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| Olej                         | vhodný            |                |         |