

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130990 M3
GTIN	4062406281229
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

Závit-norma	DIN 13
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Smer rezania	pravé
Forma nábehu	B
pre závit	M3
Dĺžka britov L _c	9 mm
Ø vôle D ₁	2,2 mm
Celková dĺžka L	32 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závit	M

Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		