


Garant GRIDLINE

**Zásuvka pre veľkopriestorové/velkozážovové skrine s posuvnými dverami
Šírka 30G, 26×20G, Výška čela zásuvky: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942580 300
GTIN	4062406281335
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skríň GridLine **s posuvnými dverami**. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pre:

Skrinky č. 941045 – 941077, č. 942345 – 942367, č. 942745 – 942767, č. 942845 – 942867.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky. Zásuvky nie sú vhodné pre dvojdvierové skrine.

Technický opis

Úžitková šírka v G	26
Úžitková výška	275 mm
Hmotnosť	13 kg
Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková šírka	650 mm

Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x20G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X20	951885 26X20
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 26X20	951910 26X20
Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X20	951830 26X20