


Garant GRIDLINE

**Zásuvka pre veľkopriestorové/velkozážovové skrine s posuvnými dverami
Šírka 40G, 36×20G, Výška čela zásuvky: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942583 200
GTIN	4062406281380
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skriň GridLine **s posuvnými dverami**. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pre:

Skrinky č. 941045 – 941077, č. 942345 – 942367, č. 942745 – 942767, č. 942845 – 942867.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky. Zásuvky nie sú vhodné pre dvojdverové skrine.

Technický opis

Úžitková šírka v G	36
Hmotnosť	10 kg
Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková výška	175 mm
Úžitková šírka	900 mm
Úžitková hĺbka	500 mm

Hrúbka materiálu	0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x20G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 36X20	951910 36X20
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X20	951885 36X20
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X20	951830 36X20