


Garant GRIDLINE

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G, 36×14G, Výška čela zásuvky: 75mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940652 75 |
| GTIN | 4062406281465 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do skriň s posuvnými dverami a roletových skriň GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími páskami.

Vhodné pre:

Skrine č. 940089, č. 940109, č. 940165 - 940237, č. 940885 - 940907.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Nie je možné žiadne delenie s priehradkami, pretože dno zásuvky je uzavreté.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Úžitková výška | 50 mm |
| Úžitková šírka v G | 36 |
| Úžitková hĺbka v G | 14 |
| Hmotnosť | 8 kg |
| Úžitková hĺbka | 350 mm |
| Úžitková šírka | 900 mm |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |

| | |
|---|--|
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×14G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75