


Garant GRIDLINE

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G, 36×14G, Výška čela zásuvky: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940652 100
GTIN	4062406281472
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do skriň s posuvnými dverami a roletových skriň GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Vhodné pre:

Skrine č. 940089, č. 940109, č. 940165 - 940237, č. 940885 - 940907.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Nie je možné žiadne delenie s priehradkami, pretože dno zásuvky je uzavreté.

Technický opis

Úžitková výška	75 mm
Úžitková hĺbka v G	14
Hmotnosť	10 kg
Úžitková šírka v G	36
Úžitková šírka	900 mm
Úžitková hĺbka	350 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×14G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75