



**Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm), 500×60×203,2,
Typ: A80**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 594565 A80 |
| GTIN | 9003170398671 |
| Trieda položky | 53Y |

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe.

Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:

- **Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.**
- **Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.**
- **Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovňavania.**

Špecifikácia: 89A 802J5 AV217. Ušľachtilý korund pre **univerzálne** použitie.

Použitie:

- **Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).**
- **Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)**
- **Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

Upozornenie:

Vhodný aj na rovinné brúsenie.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Proces brúsenia | Vonkajší okrúhly |
| Brusivo | Ušľachtilý korund |
| Skratka pre brusivo | A |
| Špecifikácia | 89A 80J5 AV217 |
| Tvar | 1 |
| Ø kotúčov D | 500 mm |
| Šírka kotúča T | 60 mm |
| Atribút Názov produktu | 500×60×203,2 |
| Ø otvora H | 203,2 mm |
| Druh produktu | Vonkajší okrúhly brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |