



## 6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4 krátka, Šesťhran: 6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631733 6
GTIN	4000896036912
Trieda položky	630

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

**Použitie:**

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

### Technický opis

Šesťhran	6 mm
Ø na strane vstupu	12 mm
Dĺžka	28 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

