



## 6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4 krátka, Šesthran: 3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 631733 3      |
| GTIN             | 4000896036851 |
| Trieda položky   | 630           |

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

**Použitie:**

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová ocel s povrchovou úpravou TiN.

### Technický opis

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Ø na strane vstupu | 12 mm                   |
| Dĺžka              | 28 mm                   |
| Šesthran           | 3 mm                    |
| Pohonný štvorhran  | 1/4 palec               |
| Výstupný profil    | 6-hranný skrutkovač     |
| Druh produktu      | Vložka nástrčného kľúča |

