



6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4 krátka, Šesťhran: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631733 8
GTIN	4000896036936
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

Technický opis

Ø na strane vstupu	12 mm
Dĺžka	28 mm
Šesťhran	8 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

