



Otvorený / očkový kľúč s račnou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614905 10
GTIN	3662424064982
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čelusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	20,2 mm
Šírka rozovretia b	22,7 mm
Výška krúžku h ₂	7,3 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	158 mm
Výška rozovretia h ₁	5,1 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč