

**Otvorený / očkový kľúč s račnou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614905 8
GTIN	3662424064968
Trieda položky	63V

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čelusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Šírka rozovretia b	18,6 mm
Rozmer cez steny	8 mm
Ø krúžku D	16,8 mm
Dĺžka kľúča L	140 mm
Výška krúžku h ₂	6,5 mm
Výška rozovretia h ₁	4,6 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč