



Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614905 14
GTIN	3662424065026
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čeľusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny	14 mm
Šírka rozovretia b	30,8 mm
Ø krúžku D	27 mm
Výška rozovretia h ₁	5,9 mm
Výška krúžku h ₂	9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	190 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč