



Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614905 12
GTIN	3662424065002
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čelusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Šírka rozovretia b	26,8 mm
Rozmer cez steny	12 mm
Dĺžka kľúča L	171 mm
Výška rozovretia h ₁	5,4 mm
Výška krúžku h ₂	8,2 mm
Ø krúžku D	23,2 mm
Rozmery cez steny	metrické
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč