



Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 19mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614905 19
GTIN	3662424065071
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čelusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Výška krúžku h_2	11,2 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Šírka rozovretia b	41,2 mm
Výška rozovretia h_1	7,4 mm
Dĺžka kľúča L	247 mm
Ø krúžku D	33,9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč