



## Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614905 16
GTIN	3662424065040
Trieda položky	63V

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čelusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

### Technický opis

Výška krúžku $h_2$	9,9 mm
Dĺžka kľúča L	208 mm
Ø krúžku D	30 mm
Šírka rozovretia b	34,9 mm
Výška rozovretia $h_1$	6,6 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	16 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč