

**Automatický navíjač hadíc, využitelná délka hadice: 15m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080066 15
GTIN	4062406284626
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Automatický navíjač hadíc v plastovom puzdre. PU flexibilná hadica na stlačený vzduch s ochranou proti zalomeniu. Integrované vedenie **hadice**. Otočný držiak na montáž na stenu.

**Technický opis**

Pripojenie výstup	3/8 palec
využitelná dĺžka hadice	15 m
Maximálny prevádzkový tlak	20 bar
Pripojenie vstup	3/8 palec
Vnútorňý Ø hadice	10 mm
Hĺbka puzdra	220 mm
Výška puzdra	400 mm
Puzdro Šírka	465 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc

