




## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 30-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630366 6
GTIN	4018754260614
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8 a na šesťhranné vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M8. Na skrutky Phillips so závitom M2 – M6 a skrutky s drážkou so závitom M2,5 – M5.

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631000 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pre drážku: 4 ks č. 675250 veľ. 3,5; 4; 5,5; 8

Držiak čepelí bitov: 1 ks podobne ako č. 676800 veľ. 4/4

T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150

Predĺženia: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Dĺžka	322 mm
Šírka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 4	675250 4
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka	633000
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka	632800
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675310 1/25
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 5,5	675250 5,5
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 3	675250 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631000 4,5
Spojovací kus Typ 4/4	676800 4/4
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 6	631700 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 3	631700 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675310 2/25
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 8	675250 8
Račna prepínateľná, 1/4 palca Typ 1/4	632000 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631000 13
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675310 3/25
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631000 12
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 5	631700 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 4	631700 4