

**Koken****Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 632050 1/4    |
| GTIN             | 4991644021826 |
| Trieda položky   | 63R           |

**Popis****Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Vhodné pre:**

Ručne ovládané nadstavce.

**Technický opis**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec            |
| Norma             | DIN 3122             |
| Norma             | DIN 3120             |
| Celková dĺžka     | 115 mm               |
| Počet zubov       | 20                   |
| Pracovný uhol     | 18 Stupeň            |
| Materiál          | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch            | chrómovaná           |
| Druh produktu     | Račna                |

|      |  |
|------|--|
| USP1 | prepínateľný   |
| USP2 | s vyhadzovačom, 18°<br>pracovným uhlom, 115 mm<br>dlhým, pochrómovaným |