

**Teleskopická račna s jemným ozubením, 1/2 palca vysúvacia, Typ: 1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. Upevnenie pomocou upevňovacieho krúžku. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Možnosť vyťahovania v dĺžke 290 – 430 mm v 6 stupňoch. **S nastaviteľnou výkyvnou hlavou a vyhadzovačom.** Maximálny povolený krútiaci moment 600 Nm.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Celková dĺžka	290 - 430 mm
Počet zubov	72
plynule vytiahnutelné	nie
Druh produktu	Račna