



Račna prepínateľná, 3/8 palca, Typ: 3/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Celková dĺžka	193 mm
Počet zubov	30
Pracovný uhol	12 Stupeň
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna

