



Nohavice s trakmi ACCELERATE, čiernomodrá, Konfekčná veľkosť DE: 56



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 091402 56 |
| GTIN | 5711074694976 |
| Trieda položky | 04I |

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky strihané nohavice radu ACCELERATE sa prispôsobujú prirodzeným pohybom tela. Okrem toho nízky pás umožňuje prispôsobenie sa všetkým pohybom nositeľa. Vďaka pásu, ktorý obopína postavu, sú nohavice ideálne na všetky pracovné pozície. Vrecká na nohaviciach sú integrované do dizajnu a **švy sú zdvojené**.

- **Rázporok so zipsom.**
- **Predné vrecká.**
- **Zadné vrecká.**
- **Vrecko na stehne vrátane vrecka na mobilný telefón, chlopne, patentky a odnímateľného puzdra na identifikačné karty.**
- **Vrecko na pravítko a meter.**

Zloženie tkaniny z **twillu a štvorsmernej strečovej tkaniny** má za následok nízku hmotnosť, ktorá zvyšuje pohodlie nohavíc. **Reflexné pruhy** zlepšujú viditeľnosť nositeľa.

Nohavice na traký. Vrecká na koliená z odolného materiálu **CORDURA®** sa dajú nastaviť tak, aby ochrana kolien dokonale sedela.

- **Nastaviteľné textilné ramenné popruhy s elastickými a plastovými prackami.**
- **Náprsné vrecko s vreckom na mobilný telefón a chlopňou.**
- **Nastaviteľný pás.**
- **Certifikované podľa EN 14404 spolu s chráničom kolien č. 091809.**

Upozornenie:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

Veľkosti 46L – 56L pre štíhle veľkosti, **veľkosti 46S – 56S** pre zavalité veľkosti.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Konfekčná veľkosť DE | 56 |
| Séria | ACCELERATE |
| Zloženie tkaniny | 65 % polyester |
| Zloženie tkaniny | 35 % bavlna |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m ² |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň |
| Pranie | Vhodné na priemyselné pranie |
| Farba | čiernomodrá |
| Norma | EN 14404 |
| Druh produktu | Nohavice s trakmi |