

Garant**Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Voda, využitelná dĺžka hadice: 15m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080079 15
GTIN	4062406284695
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

- **Bezpečnostný hadicový navijak s uzavretým plastovým krytom s vysokou odolnosťou proti rozbitiu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu.**
- **Systém vedenia hadice a riadeného zasúvania.**
- **Integrovaná stop lopta.**
- **PU hadica s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelovými prípojkami na stlačený vzduch, vhodná na vysoké prietoky.**
- **Otáčací nástenný držiak na umiestnenie na stenu a strop.**

Navijak hadice na kvapaliny. Farba hadice ocelovo modrá.

Rozsah balenia:

Vrátane bradavky.

Upozornenie:

Vodná spojka pozri č. 080149 1/2.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Farba puzdra	modrá
využitelná dĺžka hadice	15 m

Farba hadice	modrá
Automatický prevíjač SCS	áno
Materiál krytu	Plast
Vonkajší Ø hadice	13,5 mm
Vnútorý Ø hadice	9,5 mm
Pripojenie výstup	1/2 palec
Materiál hadice	Polyuretán
Hĺbka puzdra	190 mm
Výška puzdra	409 mm
Puzdro Šírka	490 mm
vhodné pre	kvapaliny
Druh produktu	Navíjačka hadíc

Príslušenstvo

Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 12	080081 12
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 15	080081 15
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 14	080081 14
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 3	080081 3
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 6	080081 6
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 9	080081 9