

Garant**Bezpečnostná navíjačka káblov, Typ: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081198 15
GTIN	4062406284701
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, odolný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 180°**.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

Dĺžka	496 mm
Šírka	192 mm

Zloženie kábla	3G1,5
Dĺžka kábla	15 m
Výška	401 mm
Menovitý výkon rozvinutý	2400 W
Materiál kábla	Neoprénová guma
Trieda kábla	H07RN-F
Menovité napätie	250 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Navíjačka káblov

Príslušenstvo

Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 16	080081 16
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 10	080081 10
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 12	080081 12
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 14	080081 14