

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Šírka hrdla L ₄	14,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Výška upínania L ₂	15 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Držiak ISO-kód	E16M SVLCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Dĺžka hlavy L ₁	55 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------