

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Držiak ISO-kód	E08F SVLCR/L05
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------