

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	E12K SVLCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	15,5 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	40 mm
Šírka hrdla $L_4$	9 mm
Odsadenie stredu $L_3$	9 mm
Celková dĺžka $L$	125 mm
Výška upínania $L_2$	11 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia $k$	95 Stupeň
Úžitková hĺbka $T$	6 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------