

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	E12K SVVCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	9 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------