

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Šírka hrdla L_4	6,8 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L_2	9 mm
Odsadenie stredu L_3	8 mm
Dĺžka hlavy L_1	32 mm
Držiak ISO-kód	E10H SVVCR/L07
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------