

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	55 mm
Šírka hrdla L ₄	12,9 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Celková dĺžka L	150 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Držiak ISO-kód	E16M SVVCR/L07
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------