

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka hlavy L_1	32 mm
Šírka hrdla L_4	6,8 mm
Odsadenie stredu L_3	8 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L_2	9 mm
Držiak ISO-kód	E10H SVVCR/L07
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	72,5 Stupeň VC.. 0702..
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------