

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Držiak ISO-kód	E12K SV95CR/L07
Šírka hrdla L_4	9 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------