

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Šírka hrdla L ₄	12,9 mm
Držiak ISO-kód	E16M SV95CR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Dĺžka hlavy L ₁	55 mm
Úžitková hĺbka T	8 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------